

Llaves estándar


Llave modelo DS56

- DS56


Llave modelo F3R

- F3
- F3QR
- F3Res
- DH seco


Llave modelo H

- GL112
- GXLO
- GVELO
- GFR VELO
- MBEC


Llave modelo J1

- J
- JL


Llave modelo J

- Guardas D-1, D-3, D-4, D-5 en rociadores K8.0 (115)
- Guardas de la serie F en rociadores


Llave modelo JD

- Guardas D-1, D-3, D-4, D-5 en rociadores K5.6 (80) y más pequeños


Llave modelo JV

- Guardas D-6, D-7, D-8, D-9 en rociadores


Llave modelo W2

- | | | |
|--------------|---------|---------|
| • AH | • F1FR | • GP |
| • DD | • F1Res | • KFR |
| • DH, | • F1S | • LT56, |
| excepto seco | • G | LT56L |
| • F1 | • GFR | • KRes |


Llave modelo W5

- HL-22
- N25
- N252EC
- TNL280

Llaves empotradas / ocultas


Llave modelo FC

- G5-56 Seco
- G5 sin tapón
- RFC sin tapón
- LT56C sin tapón


Llave modelo RJ

- J
- JL


Llave modelo ZX

- XL colgante


Llave modelo G4

- F4FR
- G4
- G4XLO


Llave modelo W1

- KFR
- KRes


Llave modelo ZX-HSW

- XL HSW


Llave modelo G6

- G6
- RFS


Llave modelo W3

- G5 con tapón que se ajusta con llave
- RFC con tapón que se ajusta con llave
- LT56C con tapón que se ajusta con llave


Llave modelo GFR2

- F1LL
- F1FRLL
- F1SS
- F1FRSS
- GFR


Llave modelo W4

- F1Res
- F1
- F1FR
- F1S
- LT56, LT56L


Llave modelo N

- N252EC


Llave modelo W8

- Llave de plástico de uso limitado para armario de rociadores de repuesto - RFC sin tapón


Llave modelo RC1

- G empotrado


Llave modelo XLO2

- F3
- F3QR
- F3Res
- DH seco
- GFR VELO