

Standardnycklar



Modell DS56 skiftnyckel

- DS56



Modell F3R skiftnyckel

- F3
- F3QR
- F3Res
- DH torr



Modell H skiftnyckel

- GL112
- GXLO
- GVELO
- GFR VELO
- MBEC



Modell J1 skiftnyckel

- J
- JL



Modell J skiftnyckel

- D-1, D-3, D-4, D-5 vakter på K8.0 (115) sprinkler
- F-serie vakter på sprinkler



Modell JD skiftnyckel

- D-1, D-3, D-4, D-5 vakter på K5.6 (80) och mindre sprinkler



Modell JV skiftnyckel

- D-6, D-7, D-8, D-9 skydd på sprinkler



Modell W2 skiftnyckel

- | | | |
|-------------------|---------|---------|
| • AH | • F1Res | • KFR |
| • DD | • F1S | • LT56, |
| • DH förutom torr | • G | • LT56L |
| • F1 | • GFR | • KRes |
| • F1FR | • GP | |



Modell W5 skiftnyckel

- HL-22
- N25
- N252EC
- TNL280

Infällda/dolda skiftnycklar



Modell FC skiftnyckel

- G5-56 torr
- G5 utan lock
- RFC utan lock
- LT56C utan lock



Modell RJ skiftnyckel

- J
- JL



Modell ZX skiftnyckel

- XL hängande



Modell G4 skiftnyckel

- F4FR
- G4
- G4XLO



Modell W1 skiftnyckel

- KFR
- KRes



Modell ZX-HSW skiftnyckel

- XL HSW



Modell G6 skiftnyckel

- G6
- RFS



Modell W3 skiftnyckel

- G5 med avskruvbart lock
- RFC med avskruvbart lock
- LT56C med avskruvbart lock



Modell GFR2 skiftnyckel

- F1LL
- F1FRLL
- F1SS
- F1FRSS
- GFR



Modell W4 skiftnyckel

- F1Res
- F1
- F1FR
- F1S
- LT56, LT56L



Modell N skiftnyckel

- N252EC



Modell W8 skiftnyckel

- Plastnyckel med begränsad användning för reservdelssprinklerskåp - RFC utan lock



Modell RC1 skiftnyckel

- G infälld



Modell XLO2 skiftnyckel

- F3
- F3QR
- F3Res
- DH torr
- GFR VELO